


Greifergeschirr, Version 2, M 4 : 1



Anmerkung zur Kettenführung:

Unvermeidbarer, axialer Kippbewegungen wegen muss die Krankette oben über der Rolle zentriert geführt werden. Bei Absetzen des Geschirrs über dem Ladegut senkt sich die Kette aus der Rollen-Nut und neigt beim erneuten Anheben dazu, sich neben der Rolle im Gehäuse einzuklemmen. Die vorliegende Konstruktion verhindert Beides.

Abmessungen Rollengehäuse: H = 18 mm, B = 7 mm und T = 15 mm.

Gesamtlänge des Geschirrs axial: 45 mm - Gewicht: 6 g.

Mit UHU Plast spezial wurden die PS-Platten des Gehäuses geklebt, mit RUDERER L530 die XT-Röhren daran befestigt. UHU Hart diente zur Fixierung der MS-Schrauben in den Röhren. Lackiert wurde mit ELITA LiveColours Tannengrün seidenmatt.

